

**Sústružnícky držiak HOLEX Pro, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou cez hadicovú prípojku (G 1/8 palca – súčasť balenia).

Technický opis

Norma	Výrobná norma
Celková dĺžka L	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20,5 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2020K11
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovač Typ TX15	659950 TX15