



Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338425 4
GTIN	4067263109297
Trieda položky	32H

Popis

Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

pre \varnothing stopky závitú d_2	6 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	8 mm
pre menovitý \varnothing závitú d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Predĺženie L_3	130 mm
Predĺženie L_2	60 mm

pre menovitý Ø závitu d_1 DIN 374/376	M8
Predĺženie K_2	6,2 mm
Druh produktu	Predĺženie