



## Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338425 1
GTIN	4067263109266
Trieda položky	32H

### Popis

#### Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

#### Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

#### Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

### Technický opis

Predĺženie L <sub>3</sub>	130 mm
pre menovitý Ø závit d <sub>1</sub> DIN 371	M2 – M2,6
Predĺženie Ø D <sub>3</sub>	6 mm
Predĺženie L <sub>2</sub>	60 mm
Predĺženie K <sub>2</sub>	4,9 mm

pre menovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M4
pre $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	2,8 mm
Druh produktu	Predĺženie