



Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338425 7
GTIN	4067263109754
Trieda položky	32H

Popis

Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie L ₂	60 mm
pre menovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M9
pre menovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M12
Predĺženie K ₂	8 mm
Predĺženie L ₃	130 mm

Predĺženie $\varnothing D_3$	10 mm
pre \varnothing stopky závitú d_2	9 mm
Druh produktu	Predĺženie