



## Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 5L



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338425 5L
GTIN	4067263109723
Trieda položky	32H

### Popis

#### Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

#### Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

#### Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

### Technický opis

Predĺženie L <sub>2</sub>	70 mm
Predĺženie K <sub>2</sub>	6,2 mm
Predĺženie Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Predĺženie L <sub>3</sub>	230 mm
pre Ø stopky závitú d <sub>2</sub>	7 mm

pre menovitý Ø závitu $d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
pre menovitý Ø závitu $d_1$ DIN 371	M7
Druh produktu	Predĺženie