



Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 13L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338425 13L
GTIN	4067263109884
Trieda položky	32H

Popis

Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie K ₂	14,5 mm
Predĺženie L ₃	330 mm
Predĺženie Ø D ₃	18 mm
Predĺženie L ₂	100 mm
pre Ø stopky závitú d ₂	18 mm

pre menovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376

M22 – M24

Druh produktu

Predĺženie