

Garant**tepelný upínací trň s otvory v chladiacom kanáli, PSC 32, krátka, Ø upnutia D1: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308559 8
GTIN	4067263110057
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.**

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky H6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354400.

Súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

otvor v chladiacom kanáli	Zamykatel'né
Ø upnutia D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Upínač	PSC 32, krátka

Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň