

**Garant****tepelný upínací trň s otvory v chladiacom kanáli, PSC 32, krátka, Ø upnutia D1: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308559 12
GTIN	4067263110071
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.**

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky H6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354400.

Súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	75 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Upínač	PSC 32, krátka

Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň