

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek	259023 2
Veľkosť doštičiek	22 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Podložka	259031 33
Držiak ISO-kód	MTJNR/L 3232P22
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 2204..
Veľkosť stopky	32 mm
Kolík	259049 2
Upínacia príložka	259038 13
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Podložka Typ 33	259031 33
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Upínacia príložka Typ 13	259038 13
Kolík Typ 2	259049 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500