

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK62, Typ označenia W29:  
10-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650

**Upozornenie:**

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

**Technický opis**

Označenie	10-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Typ	BK62
Typ	GG(G)
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	vhodný		