

## Kovový hadicový systém 1/4 palca, Typ: G1/4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084410 G1/4
GTIN	4037728070158
Trieda položky	08J

### Popis

#### Prevedenie:

Flexibilný hadicový systém s chladiacim prostriedkom pre presný prenos chladiaceho maziva a vzduchu. Vďaka výrobe **kvalitnej nehrdzavejúcej ocele** je hadicový systém vhodný aj na použitie v oblastiach a priemyselných odvetviach s vysokými požiadavkami na odolnosť proti korózii a hygienu. Najkomplexnejší systém na trhu s celkovo 4 systémovými veľkosťami. Kompatibilný so všetkými bežnými nosnými systémami náradia. **Kovové spojovacie hadice sú tiež vopred uzamknuté, t. j. hadica chladiacej kvapaliny drží svoju polohu, aj keď nie je priskrutkovaná.** Vďaka konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele dosahujú komponenty oveľa dlhšiu životnosť a môžu sa používať **aj pri vysokom tlaku až do 50 barov.**

#### Upozornenie:

Sk. SET-1 až SET-4 sú vopred zmontované kompletne vedenia na priame pripojenie. Všetky systémové veľkosti (0 – 3) so všetkými súvisiacimi jednotlivými komponentmi, ako napr. konektory, adaptéry alebo dýzy, sú k dispozícii na vyžiadanie.

### Technický opis

Vnútorňý Ø	1/4 palec
Druh produktu	Chladiaci systém

