

SIMTEK**Závitová sústružnícka vložka plný profil 60° vnútorný pravý simtum AX, L2 = 15,2 mm, Typ: 8/M10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270665 8/M10
GTIN	2050002079281
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce číslo výrobku 240200.

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Použitie:

Na zhotovenie metrických vnútorných závitov ISO.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 270531 – 270533 a 270539 – 270541.

Technický opis

Stúpanie	1,5 mm
t	0,974 mm
Ø D	6 mm
pre otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
S	0,8
f	2,95 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		