

SIMTEK**Závitová sústružnícka vložka plný profil 60° vnútorný pravý simtum AX, L2 = 15,2 mm, Typ: 8/M12**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270665 8/M12
GTIN	2050002079298
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce číslo výrobku 240200.

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Použitie:

Na zhotovenie metrických vnútorných závitov ISO.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 270531 – 270533 a 270539 – 270541.

Technický opis

t	1,137 mm
pre otvory od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
S	0,9
$\varnothing D$	6 mm
Stúpanie	1,75 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		