



Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 185 E, Ø napnutia: 34

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329565 34
GTIN	4067263115823
Trieda položky	32Z

Popis
Prevedenie:

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Norma:

DIN 6343

Presnosť:

Tolerancie obvodovej hádzavosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornenie:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**
Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s priečnymi drážkami.

Technický opis

A	73 mm
Uhol α	15 Stupeň
Celková dĺžka L	110 mm
F	66 mm
K	84 mm

Technický list

Typ	185 E
Druh produktu	klieština