

AEG

Akumulátorový kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: BSB18C2X42



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom s bezkefovým motorom.

- **Elektronická regulácia otáčok na šetrné a spoľahlivé navrtávanie a skrutkovanie, pravotočivý/ľavotočivý chod.**
- **2-stupňová celokovová prevodovka s pripojiteľným rázovým mechanizmom pri vrtaní do kovu, kameňa a muriva.**
- **Viacstupňové nastavenie točivého momentu a odnímateľné skľučovadlo na vrtáky.**

Kompaktný a výkonný 18 V akumulátorový nárazový vrtací skrutkovač pre náročné aplikácie. Odnímateľné skľučovadlo.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 × lítium-iónového akumulátora PRO 18 V/2,0 Ah, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073846 – 073848, vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a 073844.

Technický opis

Konštrukcia motora	bezkefový
--------------------	-----------

Technický list

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	45 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
maximálne otáčky 2. stupeň	1800 min ⁻¹
Hmotnosť	1,7 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	14 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	< 2,5 m/s ²
Kapacita akumulátora	4 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	BSB18C2XLI-202C
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom