

Garant GREENPLUS

**Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N, neutrálna, Obsah: 200l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088017 200
GTIN	4067263116165
Trieda položky	01L

**Popis****Prevedenie:**

**Ultrazvukový čistič** Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôbena ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálné čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú **bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov**. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené. Sonic Cleaner N, **neutrálny** čistiaci koncentrát pre obzvlášť jemné čistenie citlivých materiálov, ako sú hliník, neželezné kovy, lakované a pozinkované povrchy.

**Použitie:**

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.

Ľahké znečistenia, ako sú tuky a obrábacie oleje, abrazíva, leštidlá a lapacie prostriedky, odtlačky prstov, brúsny prach.

**Vhodné pre:**

Citlivé materiály ako hliník, neželezné kovy, lakované a pozinkované povrchy, ale aj oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast, sklo, keramika a guma.

## Technický opis

Séria	GreenPlus
Zmiešavací pomer	2 - 5 %
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Teplota skladovania	20 - 60 °C
Hodnota pH	9,6
Objem náplne Tekutina	200 l
Atribút Názov produktu	neutrálna
Druh produktu	Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok