

Prídavný regál, Šírka 1300 mm, Hĺbka: 600mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990606 600
GTIN	4058255012725
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

Horizontálne deliace vodidlá sa môžu nastaviť v rastri 50 mm. Predná pozdĺžna tyč je zvýšená o 15 mm, a tým sa zabráni pádu tovaru.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm

Hĺbka rámu celkovo: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Skladovanie plastových nádob, úložných boxov, kartónov a mnoho ďalšieho. Ideálne na uskladnenie „prvý do skladu-prvý zo skladu“.

Rozsah balenia:

7 šikmých polic, každá s 5 deliacimi vodidlami, 2 pozdĺžnymi tyčami, 2 bočnými vodidlami a 1 rovnou krycou policou vrátane upínacích nožičiek.

Upozornenie:

- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Montáž zákazníkom	áno
Šírka	1306 mm
Počet políc	7
Výška	2000 mm
Hĺbka	636 mm
Výška regálu	2000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Hĺbka regálu	600 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1306 mm
Šírka regálu	1300 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Šírka 1300 mm
Druh produktu	Regál so šikmou policou