

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK2730, Typ označenia W29:
10-200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	10-200
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Typ	BK2730
Typ	INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		