

 **KOMET****Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29:
58-030****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236930 58-030
GTIN	4047109179363
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

č. 236685; 236686

Upozornenie:**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.**

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

Technický opis

Označenie	58-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 120608
Typ	BK8425
Typ	ST900
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrý maximum	vhodný		