

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK2730, Typ označenia W29: 24-200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237080 24-200
GTIN	4047109101029
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornenie:**

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

**Technický opis**

Označenie	24-200
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Typ	BK2730
Typ	INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		