

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK2730, Typ označenia W29:
34-200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237080 34-200
GTIN	4047109101043
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Č. 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	34-200
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Typ	BK2730
Typ	INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		