

**DCMT 070202, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260470 SP4019
GTIN	
Trieda položky	28D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	UNI
Lamač triesok	73
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4,5 mm
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie