

**DCMT 11T304, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Trieda položky	28D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	73
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie