

**CNGA 120412, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255624 MET
GTIN	4960664544059
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,3 mm
Prevedenie rezných hrán	MET
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120412
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		