



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M18BLDDRC5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/doľava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úrovně nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora M18 Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufrík).

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Hmotnosť	1,8 kg
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 15 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 550 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	52 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
typické použitie	Strong
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Označenie výrobcu	M18 BLDDRC-502C
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	5 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač