

**Mahr****Modul Millimar N 1702, Typ: N1702VPP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	402753 N1702VPP
GTIN	2050002079526
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:****Modul pre inkrementálne snímače Millimar N 1702 VPP**

- Flexibilné kombinovateľné zbernicové moduly RS-485
- Výkonné pripojovacie moduly na vyhodnocovanie
- inkrementálnych meracích snímačov alebo otočných snímačov
- Vyhodnotenie referenčného bodu
- Synchronný dátový dotaz z niekoľkých pripojených meracích snímačov
- Ako merací modul na Millimar C 1202 od firmvéru v.: 1.1.0.0 použiteľné
- Pripojenie modulov N 1700 cez rozhranie USB k inteligentnému a univerzálne použiteľnému vyhodnocovaciemu a konfiguračnému softvéru Millimar Cockpit od verzie 14
- Pripojenie všetkých typov meracích snímačov kompatibility prostredníctvom jedného a toho istého modulu
- Flexibilná a modulárna kombinácia produktov na riešenie špecifických úloh merania zákazníka
- Max. teoretická rýchlosť zbernice 4189 hodnôt/s (v závislosti od počtu pripojených kanálov)

**Poznámka::**

Typ výrobku: N 1702 VPP

Kroková hodnota číslic  $\mu\text{m}$ : 0,01 , 0,1

Tlačidlové vstupy: 2  
Kompatibilita: Inkrementálne 1 Vpp  
Konfigurácia: Millimar C 1202 od verzie FW 1.1.0.0  
Rýchlosť prenosu dát: 4189 Hz  
Dátové rozhranie: RS-485  
Napájanie energiou: +5 V zo zbernice N 1700  
Spotreba prúdu: 350 mA  
Druh IP krytia: IP 42  
Pracovná teplota MIN: 10 °C  
Pracovná teplota MAX: 30 °C  
Prevádzková teplota od: 0 °C  
Prevádzková teplota až: 40 °C  
Hmotnosť výrobku: 0,2 kg

**Použitie:**

Inteligentná a flexibilná kombinácia meracích modulov a softvéru na riešenie špecifických úloh merania zákazníka.

---

**Technický opis**

Druh produktu

Rozhranie údajov