

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L neutrálny držiak	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Veľkosť doštičiek	10 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	20,3 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 11
Držiak ISO-kód	SRDCN 1616H10
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

**Príslušenstvo**

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 11	269005 11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500