

**Garant****SOGX 110509, HB630, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234088 UNI
GTIN	4045197697875
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie::**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

## Technický opis

Typ	UNI
Séria	Elektrická vrtáčka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 110509
Typ	HB630
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,2 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	M
GG(G)	vhodný	140	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		