

Garant**SOGX 080407, HB6640, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234066 INOX
GTIN	4045197697783
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Technický opis

Typ	INOX
Séria	Elektrická vrtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 080407
Typ	HB6640
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,07 - 0,14 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	75	S
mokrý maximum	vhodný		