

Garant**SOGX 060305, HB6530, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234044 ST1400
GTIN	4045197697691
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie::

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Upozornenie:

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

Technický opis

Typ	ST1400
Séria	Elektrická vrtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 060305
Typ	HB6530
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,06 - 0,12 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
mokrú maximum	vhodný		