

**Dielenské posuvné meradlo v ľahkej konštrukcii, Rozsah merania: 700mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412770 700
GTIN	4067263118961
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Workshop vernier caliper in **lightweight design**. **Parallax-free readings** with the highest contrast due to white scaling on black surface. Optimum guidance and sliding characteristics due to internal double Vee guides. Exchangeable measuring jaws made of hardened stainless steel, precision ground.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 700 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Hmotnosť	0,7 kg
Pomocná posuvná stupnica	1/20
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Najväčšia prípustná chyba	0,09 mm
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

**Služby**Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné  
meradlo maximálny rozsah merania 1000

021010 1000

KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo  
maximálny rozsah merania 1000

021000 1000