

Vypínací momentový uťahovák Skrutkovač so stredovou rukoväťou, Typ: 711228



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071109 711228
GTIN	4014586876238
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na presné skrutkové spoje v sériovej výrobe. Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu. Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“. Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania. Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania. Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania. Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota $CmK > 2,0$ pri $\pm 10\%$ (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647. Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia. Vypínací uťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah balenia:

Dodáva sa čistý skrutkovač bez akumulátora, nabíjačky a nastavovacieho náradia. Objednajte si akumulátor, nabíjačku a nastavovacie náradie špeciálne k prístroju.

Upozornenie:

Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od Č. 654300 ff. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod Č. 654381. Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073836. Kalibračná služba na požiadanie.

Technický opis

Označenie výrobcu	ASM 14-6
Napätie akumulátora	14,4 V
Upínač nástrojov	1/4 palca HEX (E 6,3)
Konštrukcia motora	bezkefový EC motor
Rozsah krútiaceho momentu	1,2 - 6 Nm
Konštrukcia	Skrutkovac so stredovou rukoväťou
Hmotnosť vrátane batérie	1,3 kg
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Rozsah otáčok	50 - 600 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 14 V
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrutkovač

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/071109-711228>