

**Garant****SOGX 050204, HB6530, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234034 ST1400 |
| GTIN             | 4045197697653 |
| Trieda položky   | 21E           |

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie::**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

**Upozornenie:**

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

## Technický opis

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Typ                                   | ST1400             |
| Séria                                 | Elektrická vrtačka |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4                  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 050204        |
| Typ                                   | HB6530             |
| Rezný materiál                        | HM                 |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Posuv f       | 0,06 - 0,12 mm/ot.                |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na vrtanie |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 230            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 190            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 160            | P       |
| mokrú maximum                 | vhodný |                |         |