

**Garant****SOGX 070306, HB6640, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234056 INOX
GTIN	4045197697745
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie:**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

## Technický opis

Typ	INOX
Séria	Elektrická vrtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 070306
Typ	HB6640
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,06 - 0,12 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	75	S
mokrý maximum	vhodný		