

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška mm / model: 1000/6A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skrini dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

**Technický opis**

Hĺbka	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24

ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Šírka	750 mm
Hmotnosť	141 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	900 mm
Počet zásuviek	6
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Vybavenie ESD	áno
Výška	1000 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
ESD korpus na skrinku na náradie pre zásuvky Výška 1000	972450 1000
Zásuvka ESD50 kg Výška cela zásuvky 100	972453 100
Zásuvka ESD50 kg Výška cela zásuvky 150	972453 150
Zásuvka ESD50 kg Výška cela zásuvky 200	972453 200
Zásuvka ESD 100	972454 100

Zásuvka ESD 150

972454 150

Zásuvka ESD 200

972454 200