

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD 50 kg, 26×24G, Výška cela zásuvky: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972453 125
GTIN	4067263126317
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

**Rozsah balenia:**

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Rozsah použitia	Skrinka na náradie
Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Úžitková výška	100 mm
Hmotnosť	15 kg
Úžitková šírka	650 mm
Úžitková šírka v G	26
Výška vpredu	125 mm

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Zásuvka