

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním 50 kg, 26×24G, Výška cela zásuvky: 150mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972455 150
GTIN	4067263126386
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Jednoručné odblokovanie zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Úžitková šírka	650 mm
Rozsah použitia	Skrinka na náradie
Úžitková výška	125 mm
Hmotnosť	17 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný

Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková hĺbka	600 mm
Výška vpredu	150 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Úžitková šírka v G	26
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Zásuvka