

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním 50 kg, 26×24G, Výška cela zásuvky: 50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972455 50
GTIN	4067263126348
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Jednoručné odblokovanie zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Úžitková šírka	650 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Výška vpredu	50 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Úžitková šírka v G	26
Úžitková hĺbka v G	24
Rozsah použitia	Skrinka na náradie

Hmotnosť	11 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Úžitková výška	25 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka