

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním 50 kg, 26×24G, Výška cela zásuvky: 125mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972455 125
GTIN	4067263126379
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Jednoručné odblokovanie zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich lišt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich lišt.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Úžitková šírka v G	26
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Rozsah použitia	Skrinka na náradie
Úžitková hĺbka v G	24
Výška vpredu	125 mm

Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková šírka	650 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Úžitková výška	100 mm
Hmotnosť	15 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Zásuvka