

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 36×24G, Výška cela zásuvky: 75mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972473 75 |
| GTIN | 4067263126416 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:****100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:Korpus zásuvky a čelná strana svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.****Technický opis**

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Hmotnosť | 16 kg |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie |
| Výška vpredu | 75 mm |
| Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Úžitková výška | 50 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×24 |
| Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Úžitková šírka | 900 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg |

| | |
|---|--------------------|
| Úžitková šírka v G | 36 |
| Rozsah použitia | Skrinka na náradie |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36x24G |
| Druh produktu | Zásuvka |