

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky, 36×24G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972470 1000
GTIN	4067263126508
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie, ESD vodivý v 40 × 28 G, vhodný pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Zodpovedajúce zásuvky, pozri č. 972473.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal užitočnej výške skrinky.

Technický opis

Výška	1000 mm
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet výsuvných políc	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Vybavenie ESD	áno
Šírka v G	40
Počet zásuviek	0
Hmotnosť	50 kg
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	900 mm
Šírka	1000 mm
Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Počet dvier	0
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Hĺbka v G	28
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------