

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 36×24G, Výška cela zásuvky: 250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972473 250
GTIN	4067263126461
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:Korpus zásuvky a čelná strana svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Úžitková šírka	900 mm
Výška vpredu	250 mm
Hmotnosť	24 kg
Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Úžitková šírka v G	36
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Rozsah použitia	Skrinka na náradie

Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška	225 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Zásuvka