

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky, 36×24G, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972470 1500
GTIN	4067263126522
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie, ESD vodivé v 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Zodpovedajúce zásuvky, pozri č. 972473.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Hĺbka v G	28
Úžitková výška pre zásuvky	1400 mm
Úžitková výška	1400 mm
Šírka v G	40

Počet výsuvných políc	0
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Vybavenie ESD	áno
Hmotnosť	65 kg
Šírka	1000 mm
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Počet dvier	0
Výška	1500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Hĺbka	700 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------