

Garant**SOGX 050204, HB6640, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234036 INOX |
| GTIN | 4045197697660 |
| Trieda položky | 21E |

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ | INOX |
| Séria | Elektrická vrtačka |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 050204 |
| Typ | HB6640 |
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f | 0,05 - 0,1 mm/ot. |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na vrtanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 180 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 160 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 75 | S |
| mokrý maximum | vhodný | | |