

**Garant****SOGX 080407, HB6535, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234062 ST900
GTIN	4045197697769
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie::**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

## Technický opis

Typ	ST900
Séria	Elektrická vŕtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 080407
Typ	HB6535
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vŕtanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
CuZn	podmienene vhodný	250	N
mokrý maximum	vhodný		