

**Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, Ø Dmin: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238301 70
GTIN	4047109005723
Trieda položky	24B

**Popis****Prevedenie:****S pripojením ABS® B301 a na uchytenie nastavcov na jemné vrtanie M302.**

Najnižší krok prísuvu je 0,002 mm v Ø pomocou nóniusu. Centrálny prívod chladiva k reznej hrane.

**Použitie:****Na vrtanie Ø29,5 až 121 mm.**

Nastavenie jemnej otočnej vložky v upnutom stave pre maximálnu presnosť počas práce.

**Upozornenie:**

Vhodný nastavovec na jemné vyvrtávanie č. 238310 (M302) a otočné rezné doštičky objednávajte, prosím, osobitne.

**Technický opis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50
Vložka	238310 40
minimálny Ø D <sub>min</sub>	70
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	70 mm
Súprava upevňovacích skrutiek	249900 SW6
Ø rozsahu vretena	70 - 83 mm
Stopka	ABS

Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Použite vrtáka	šikmý výstup
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

---

## Príslušenstvo

Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302 Typ 40	238310 40
--	-----------