

**Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, Ø Dmin: 44mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238301 44
GTIN	4047109005686
Trieda položky	24B

Popis**Prevedenie:****S pripojením ABS® B301 a na uchytenie nastavcov na jemné vrtanie M302.**

Najnižší krok prísuvu je 0,002 mm v Ø pomocou nóniusu. Centrálny prívod chladiva k reznej hrane.

Použitie:**Na vrtanie Ø29,5 až 121 mm.**

Nastavenie jemnej otočnej vložky v upnutom stave pre maximálnu presnosť počas práce.

Upozornenie:

Vhodný nastavovec na jemné vyvrtávanie č. 238310 (M302) a otočné rezné doštičky objednávajte, prosím, osobitne.

Technický opis

Vložka	238310 20
ABS® Ø stopky D _s	32
minimálny Ø D _{min}	44
Dĺžka výčnelku L ₁	60 mm
Súprava upevňovacích skrutiek	249900 SW4/10
Ø rozsahu vretena	44 - 50 mm
Stopka	ABS

Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Použite vrtáka	šikmý výstup
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

Príslušenstvo

Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302 Typ 20	238310 20
--	-----------