



Akumulátorový špeciálny skrutkovač, Typ: C18RAD-0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vrtáčka a račňový kľúč

- elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, pravotočivým/ľavotočivým chodom a ochranou proti preťaženiu.
- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Červené lítiovo-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.

Lahká a praktická kompaktná **uhlová**vrtáčka na ťažko prístupné miesta, veľmi kompaktná – **len 95 mm rohový rozmer**. 10-stupňové elektronické nastavenie ťahovacieho momentu plus stupeň vrtania, **FIXTEC**Rýchlopínacie skľučovadlo. Červená LED dióda signalizuje dosiahnutý krútiaci moment.

Výhoda:

Veľmi kompaktný, rozmer cez hrany iba 95 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky a prepravného kufríka.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodný akumulátor č. 073816 veľ. MB18.

Technický opis

typické použitie	Strong
Hmotnosť	1,9 kg
maximálny krútiaci moment tvrdý	20 Nm
Konštrukcia	uhlový vrtací skrutkovac
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	C18RAD-0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	28 mm
Upínač nástrojov	Ø 1,0 – 10 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 1500 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC