

**HOLEX****Splietaná štetcová kefa Ocelový drôt, Ø kefy DD1×hrúbka štetín: 22X0,25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do ocelového puzdra, Ø **stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Zodpovedá č. 574850.

**Použitie:**

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

**V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov** a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	28 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	22 mm
Hrúbka štetín	0,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet pletencov	6
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	spletané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa

---

## Príslušenstvo

Splietaná štetcová kefa  
Oceľový drôt Ø kefy DD1×hrúbka  
štetín 22X0,25

574850 22X0,25