

HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D₁×šírka osadenia L₁: 70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574253.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Dĺžka orezania H ₁	19 mm
Ø kefy D ₁	70 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Šírka orezania L ₁	10 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX

Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Okrúhla kefa so stopkouDrôt INOX 0,20 mm Ø kefy D1×šírka osadenia L1 70X10	574253 70X10
---	--------------